

**Потребность в инвалидных кресло-колясках
на 2018 год для проведения тендера**

№	Наименование изделия	Технические характеристики	Кол-во, шт
1	Кресло-коляска с рычажным приводом М-406 (М-407)	Складываются и раскладываются без инструмента, комплектуется съемными опорами для ног, регулируемые по длине голени, стояночными тормозами, пневматическими шинами. Особенностью модели 406 являются задние ведущие колеса, что позволяет увеличить проходимость коляски по неровным дорогам в сельской местности.	1
2	Универсальные: 38 см	Рама коляски из стальных тон-костенных труб, складная комплектация - съемные откидные подножки; - стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами; - подлокотники откидные с фиксацией.	10
	43 см		40
	46 см		40
3	Универсальные 50 см	Рама коляски из стальных тон-костенных труб, складная. Механизм складывания – двойной усиленный комплектация - съемные откидные подножки; - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами, с приводом от обода колес; - подлокотники откидные с фиксацией; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - опоры противоопрокидывания.	10
	52 см		10
4	Универсальные откидывающейся спинкой:	Кресло-коляска с регулируемым уг-лом наклона спинки. Рама коляски из стальных тонкостенных труб, складная - спинки по углу наклона до 90 град в 16-ти положениях; - съемные откидные подножки, - откидные ложементы под икронож-ные мышцы; - съемная подушка подголовника; - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сиденье с ремнями для складывания - передние колеса с цельнолитыми	
	43 см		14
	46 см		15
	50 см		5
	52 см		5
5	Кресла-коляски малогабаритные для инвалидов с высокой ампутацией бедер	На стальном основании (раме) закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Технические характеристики: грузоподъемность 80 кг, Масса –6 кг. Комплектация: -4-е (четыре) колеса диаметром 125 мм., -регулируемыми ремнями для фиксации туловища и регулируемыми петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Шины цельнолитые, необслуживаемые. В комплект входят ручные упоры: палки.	1
Итого:			151